

Garant
Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L_1	30 mm
ISO-oznaka držala	AH16Q SDQCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Srednji premik L_3	10 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500