

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1012/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik L ₃	9 mm
ISO-oznaka držala	AH1012K SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Širina vratu L ₄	10 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500