

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252070 HB7020
GTIN	4045197699626
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 080408 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje