

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260319 10/07
GTIN	4045197652713
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	E10K SDUCR/L07
Srednji premik $L_3$	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9,6 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500