

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	16 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
ISO-oznaka držala	AH25R SDQCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500