

**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Razred artikla	25U

Opis**Izvedba:**

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 20 mm

ISO-oznaka držala: A20R SDUCR/L11

Nastavitveni kot κ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 27 mm

Srednji premik L_3 : 16,5 mm

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	A20R SDUCR/L11
Vijak za obračalno ploščico	269022 3
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Srednji premik L_3	16,5 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	19 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Ø držala D _s	20 mm
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	269406