

Garant
Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1216/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260333 1216/07
GTIN	4045197653017
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Širina vratu L ₄	12 mm
Srednji premik L ₃	11 mm
Dolžina glave L ₁	36 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	AH1216M SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	19,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500