

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 1012/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Širina vratu $L_4$	10 mm
Dolžina glave $L_1$	28 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15,5 mm
Srednji premik $L_3$	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	AH1012K SDUCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500