

**WNMG 080404, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje