


WNMG 060404, Zvrst: SP0819

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252082 SP0819
GTIN	2050001938732
Razred artikla	28A

Opis

WNMG 060404 SP0819 Zvrst: SP0819

Lomilec odrezkov: 4E

Globina reza a_p : 1 - 3,5 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,55 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 30 - 120 m/min

Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo: 150 - 320 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	4E
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	150 - 320 m/min
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 120 m/min

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Zvrst	SP0819
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje