

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260333 16/07
GTIN	4045197653024
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	80 mm
ISO-oznaka držala	AH16Q SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	10 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500