

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E16R SDUCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	15,6 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500