

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	60 mm
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
ISO-oznaka držala	AH12M SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500