



Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260339 25/11
GTIN	4960664579662
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Kanal za odrezke je valovite oblike, kar zagotavlja boljše odvajanje odrezkov, manjše možnosti vibracij in stabilno obdelavo.

z notranjim hlajenjem: da

Ø držala D_s : 25 mm

ISO-oznaka držala: A25S SDUCR/L11

Nastavitveni kot κ : 93 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 11T3..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 32 mm

Srednji premik L_3 : 19 mm

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	269022 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Srednji premik L_3	19 mm
ISO-oznaka držala	A25S SDUCR/L11
Prevesna dolžina L_1	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	24 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj

Ø držala D _s	25 mm
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 3	269022 3
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalni vijak	269406