

**Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg, Uporabna dolžina: 0,5m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086240 0,5
GTIN	8718126206757
Razred artikla	08Z

**Opis****Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

**Uporaba:**

Za dvigovanje in premikanje bremen.

**Napotek:**

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

**Tehnični opis**

Dolžina obsega	1 m
Uporabna dolžina	0,5 m
Širina zanke	46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	1000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	1000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	2000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	1400 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	1020 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

