

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260329 12/07
GTIN	4045197652850
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	AH12M SDQCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik $L_3$	8,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500