

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260333 20/11
GTIN	4045197653031
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L_3	16 mm
ISO-oznaka držala	AH20R SDUCR/L11
Prevesna dolžina L_1	100 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500