

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	E20S SDUCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Srednji premik $L_3$	13,1 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	23,5 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja $L_2$	18,9 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500