

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 1216/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	11 mm
ISO-oznaka držala	AH1216M SDUCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19,5 mm
Širina vratu L_4	12 mm
Dolžina glave L_1	36 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500