

Garant**Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260329 16/07 |
| GTIN | 4045197652867 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 20 mm |
| Dolžina glave L_1 | 30 mm |
| ISO-oznaka držala | AH16Q SDQCR/L07 |
| Srednji premik L_3 | 10 mm |
| Velikost ploščice | 7 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 15 mm |
| Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj |
| Ø držala D_s | 16 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | levi |
| Globina notranjega struženja do | 5×D |
| Rezalni material | HSS |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7

269028 7

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500