

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Prevesna dolžina $L_1$	125 mm
ISO-oznaka držala	AH25R SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik $L_3$	16 mm
Celotna dolžina $L$	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500