

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12,5 mm
Srednji premik L_3	7,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	E08K SDUCR/L07
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	7,6 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500