

Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7020
GTIN	4045197699565
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje