

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A12L SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	9 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500