

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	AH20R SDQCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Srednji premik $L_3$	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Ø držala $D_s$	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500