


**SNMG 120408 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Razred artikla	22D

**Opis**

SNMG 120408 10-delna garnitura HBX020 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	PM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBX020

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna