

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Prevesna dolžina L ₁	100 mm
Srednji premik L ₃	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	26 mm
ISO-oznaka držala	AH20R SDUCR/L11
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5×D
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500