

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260342 20/11  |
| GTIN                  | 4045197653093 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica     | DC.. 11T3..                  |
| Srednji premik $L_3$                    | 13 mm                        |
| Velikost ploščice                       | 11 mm                        |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8                     |
| ISO-oznaka držala                       | A20R SDUCR/L11               |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$       | 25 mm                        |
| Celotna dolžina L                       | 200 mm                       |
| Višina vpenjanja $L_2$                  | 18 mm                        |
| Nastavitveni kot $\kappa$               | 93 stopinj                   |
| Ø držala $D_s$                          | 20 mm                        |
| Standard                                | DIN 8024                     |
| Vrsta uporabe                           | desni                        |
| Globina notranjega struženja do         | 3×D                          |
| z notranjim hlajenjem                   | da                           |
| Uporaba                                 | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka                           | Nož za notranje struženje    |

---

**Pribor**

|   |             |
|---|-------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8                                   | 269028 8    |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                         | 674248 TX15 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |