



Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, dolgo, Ø D_{min} – Ø D_{maks}: 39-53mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Razred artikla	24F

Opis

Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Napotek:

Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

Tehnični opis

Celotna dolžina L _{celotna}	120 mm
Območje Ø D _{min} -D _{maks}	39 - 53 mm
ABS®, Ø držala D _s	40 mm
Dolžina vratu L ₂	8 mm
Izvedba	dolgo

Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 39-53	236684 39-53
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ fina obdelava Držalo 39-53	236688 39-53
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 39-53	236685 39-53
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ groba obdelava Držalo 39-53	236686 39-53