



Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, kratko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 24-32mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236680 24-32 |
| GTIN | 4047109261587 |
| Razred artikla | 24F |

Opis

Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Napotek:

Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 45 mm |
| Območje $\varnothing D_{\text{min}} - D_{\text{maks}}$ | 24 - 32 mm |
| ABS®, \varnothing držala D_s | 25 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dolžina vratu L ₂ | 6 mm |
| Izvedba | kratko |
| Držalo | ABS |
| Uporaba vrtanja | poševno navrtanje |
| Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | sodčasta |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ fina obdelava Držalo 24-32 | 236688 24-32 |
| Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 24-32 | 236685 24-32 |
| Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 24-32 | 236684 24-32 |
| Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ groba obdelava Držalo 24-32 | 236686 24-32 |