

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0810/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave $L_1$	22 mm
Širina vratu $L_4$	8 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
ISO-oznaka držala	AH0810H SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik $L_3$	7 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500