



Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, dolgo, Ø D_{min} – Ø D_{maks}: 51-71mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Razred artikla	24F

Opis

Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Napotek:

Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

Tehnični opis

Dolžina vratu L ₂	10 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	135 mm
Območje Ø D _{min} -D _{maks}	51 - 71 mm
ABS®, Ø držala D _s	50 mm
Izvedba	dolgo

Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ fina obdelava Držalo 51-71	236688 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236686 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236684 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236685 51-71