



## Osnovno orodje KOMET® TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, kratko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 30-41 mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236680 30-41  |
| GTIN                  | 4047109262003 |
| Razred artikla        | 24F           |

### Opis

#### Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

#### Napotek:

**Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.**

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

#### Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

### Tehnični opis

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>          | 50 mm      |
| Območje Ø D <sub>min</sub> -D <sub>maks</sub> | 30 - 41 mm |
| ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>                 | 25 mm      |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Izvedba           | kratko            |
| Držalo            | ABS               |
| Uporaba vrtanja   | poševno navrtanje |
| Uporaba vrtanja   | Prečno vrtanje    |
| Uporaba vrtanja   | sodčasta          |
| Notranje hlajenje | da                |
| Vrsta izdelka     | Orodje za vreteno |

### **Ustrezni izdelki**

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/236680-30-41>