

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	40 mm
ISO-oznaka držala	A32S SDUCR/L11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Podložna ploščica	269005 3
Srednji premik L_3	22 mm
Velikost ploščice	11 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložna ploščica Tip 3

269005 3

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500