

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	269005 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	A40T SDUCR/L11
Srednji premik $L_3$	27 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	49 mm
Velikost ploščice	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja $L_2$	39 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Ø držala $D_s$	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

Podložna ploščica Tip 3

269005 3

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500