

**SNMG 120408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Razred artikla	25E

Opis

SNMG 120408 CA6525 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MS

Globina reza a_p : 0,8 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,35 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	MS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	CA6525

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje