



**Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, kratko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 51-71 mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Razred artikla	24F

## Opis

### Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

### Napotek:

**Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.**

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

### Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

## Tehnični opis

Območje Ø D <sub>min</sub> -D <sub>maks</sub>	51 - 71 mm
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	60 mm

Izvedba	kratko
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

## Pribor

Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236686 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 90^\circ$ fina obdelava Držalo 51-71	236688 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236685 51-71
Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava Držalo 51-71	236684 51-71