

Garant GRIDLINE

Delavniški voziček ToolCar z umetnim usnjem – posebna izdaja, 20×16G, Število predalov: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	914521 7
GTIN	4067263108566
Razred artikla	90N

Opis

Izvedba:

Posebna izdaja delavniškega vozička ToolCar v antracitni barvi ima nosilne prečke in ročaj oblečene z umetnim usnjem. Z bambusovo delovno ploščo in vgrajeno značko iz nerjavnega jekla, na kateri je navedena serijska številka vozička. Izdelanih je bilo samo 50 kosov posebne izdaje izdelka.

S predalom za dragocenosti/stranskim predalom, ki ga je mogoče centralno zakleniti. 100-% v celoti izvlečljiv predal s 40 kg nosilnost in

brez zapore proti izvlečenju. S stranskimi luknjastimi stenami □ 9×9 mm v 37-mm mreži za namestitev držal GARANT easyFix

Kavlji in držala, kot tudi dodatki za luknjasto steno.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:

na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,

na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Antracitna barva RAL 7016, prašno barvano. **Nosilne prečke in ročaj z umetnim usnjem.**

Napotek:

Podatkovni list

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741 – 951821 v vel. 200. Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95. Ustrezen pregradni material: robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75; vel. 125 in vel. 200; pregradne letve art. 951510 vel. 75; vel. 125 in vel. 200; vtične pregradne ploščice art. 951721 – 951821 vel. 75; art. 951731 – 951821 vel. 125 in art. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnični opis

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Masa	87 kg
Globina	500 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
Širina	800 mm
Število predalov	7
Serijski	Delavniški voziček ToolCar
Serijski	ToolCar
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Višina	1000 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Nosilnost predalov/polic	40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×16G
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/914521-7>
