

Neskončna zanka, rdeče barve, 5000 kg, Uporabna dolžina: 3m**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086275 3
GTIN	4049924501756
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Napotek:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Tehnični opis

Uporabna dolžina	3 m
Dolžina obsega	6 m
Širina zanke	72 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL	5000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL	4000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7°	10000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 – 45°	7000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60°	5000 kg
Vrsta izdelka	Neskončne tovarne zanke

