



Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, dolgo, Ø Dmin – Ø Dmaks: 109-167mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236682 109-167
GTIN	4047109262119
Razred artikla	24F

Opis

Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Z aksialno nastavitvijo.

Napotek:

Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

z notranjim hlajenjem: da

Celotna dolžina L_{celotna} : 175 mm

ABS®, Ø držala D_s : 80 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	175 mm
ABS®, Ø držala D_s	80 mm

Območje $\varnothing D_{\min}$ - D_{\max}	109 - 167 mm
Izvedba	dolgo
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno