



SNMG 120404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Razred artikla	22D

Opis

SNMG 120404 10-delna garnitura HBX020 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 1 - 5 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	1 - 5 mm
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBX020

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna