



## Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo $\alpha = 80^\circ$ groba obdelava, Držalo: 24-32



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236685 24-32
GTIN	4047109077911
Razred artikla	24F

### Opis

#### Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236840; 236910; 236980.

#### Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680 – 236682.

### Tehnični opis

Garnitura vpenjalnih vijakov	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 040304
Obračalna rezalna ploščica W 29	18-010 18-110
Držalo	24 - 32 mm
Vrsta izdelka	Držalo

### Pribor

239652 6IP2

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon  
6IP2

---