

**WNMG 080412, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje