



## Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS®, kratko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 139-215mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236680 139-215
GTIN	4047109262126
Razred artikla	24F

### Opis

#### Izvedba:

- Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
- Kompaktna izdelava orodja.
- Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
- Pri globokem vrtnanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
- Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Z aksialno nastavitvijo.

#### Napotek:

**Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.**

Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.

#### Primer naročanja:

1 × art. 236680 vel. 24–32 – osnovno orodje za dvojno rezilo G01.

2 × art. 236684 vel. 24–32 – držalo za dvojno rezilo.

10 × art. 236520 vel. 18–010 – obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).

z notranjim hlajenjem: da

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 125 mm

ABS®, Ø držala  $D_s$ : 100 mm

### Tehnični opis

Območje $\varnothing D_{\min}$ - $D_{\max}$	139 - 215 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	125 mm
ABS®, $\varnothing$ držala $D_s$	100 mm
Izvedba	kratko
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno