

**WN.G 080404, Zvrst: CA510**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA510
GTIN	4960664700479
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PS
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje