

**HOLEX****Navojni sveder (podaljšek), Tip: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338405 8
GTIN	4067263108955
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

**Napotek:**

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Podaljšek K <sub>2</sub>	8 mm
Podaljšek L <sub>2</sub>	60 mm
za nazivni Ø navoja d <sub>1</sub> DIN 371	M10
za 4-kotnik K <sub>1</sub>	8 mm
za Ø navoja držala d <sub>2</sub>	10 mm
Podaljšek L <sub>3</sub>	130 mm
za vpenjalno dolžino l <sub>1</sub>	33 mm

Podaljšek Ø D <sub>4</sub>	15 mm
Podaljšek Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek