

**HOLEX****Navojni sveder (podaljšek), Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338405 12
GTIN	4067263109037
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

- Dolga oz. zelo dolga izvedba.
- Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
- Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
- Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

**Uporaba:**

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

**Napotek:**

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

**Tehnični opis**

Podaljšek $L_3$	200 mm
za vpenjalno dolžino $l_1$	41 mm
za nazivni $\varnothing$ navoja $d_1$ DIN 374/376	M20
za $\varnothing$ navoja držala $d_2$	16 mm
Podaljšek $\varnothing D_3$	16 mm
Podaljšek $\varnothing D_4$	22 mm
za 4-kotnik $K_1$	12 mm

Podaljšek L <sub>2</sub>	90 mm
Podaljšek K <sub>2</sub>	12 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek