

**WN.G 080404, Zvrst: CA6525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MS
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,8 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje