

**WN.G 080404, Zvrst: CA4515**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA4515
GTIN	4960664600410
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	STD
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 360 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,7 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 4,2 mm
Glavna uporaba	K
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje