

**Garant****DC.T 070202, Zvrst: CU7010**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 CU7010
GTIN	4045197668776
Razred artikla	21G

## Opis

DCMT 070202 CU7010 Zvrst: CU7010  
Lomilec odrezkov: SS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 210 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	SS
Dodatna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za dodatno uporabo	80 - 140 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v

Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CU7010
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Cermet
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje